

Garant
TNMG 160408, Nuance: HB7130-2


Données de commande

N° commande	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Classe d'article	21G

Description

TNMG 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Brise-copeaux	VS
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage