

Garant**TNMG 160404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Classe d'article	21G

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Tolérance	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage