

**CCMT 060202, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nuance	CA025P
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage