

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 080408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	6

Nuance	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage