

**DC. T 070204, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Classe d'article	25E

Description

DC. T 070204 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Nuance	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	HQ
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage