


CCMT 120412, Nuance: CA025P

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260206 CA025P |
| GTIN | 4960664878161 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CCMT 120412 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Brise-copeaux | GK |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Nuance | CA025P |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Application principale | P |
| Nombre de changements/dents | 2 |

| | |
|---|--------------------------|
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Revêtement | revêtu |
| Code ISO plaquette | CCMT 120412 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Tolérance | M |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 330 m/min |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |