

Garant**CCMT 120408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Classe d'article	21G

Description

CCMT 120408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	VS
Revêtement	revêtu

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Application principale	M
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage