

**DC. T 11T302, Nuance: CA025P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260385 CA025P |
| GTIN | 4960664878680 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Revêtement | revêtu |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/tr |
| Application principale | P |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Nuance | CA025P |
| Tolérance | M |
| Brise-copeaux | HQ |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 330 m/min |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette | DCMT 11T302 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |