


Garant**CNMG 09T304, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M

Brise-copeaux	VS
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage