

**DC. T 11T304, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Classe d'article	25E

**Description**

DC. T 11T304 CA025P Nuance: CA025P  
Brise-copeaux: HQ  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	HQ
Nuance	CA025P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage