


Garant
CNMG 120408, Nuance: HB7140-2


Données de commande

N° commande	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Application principale	M
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120408

Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage