


VBMT 160404, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160404 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	HQ
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage