

Garant**CNMG 120408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Classe d'article	21G

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Application principale	M
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure

Brise-copeaux	VM
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage