

Garant**CNMG 120416, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 170 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Rayon d'angle	1,6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Application principale	M

Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 m/min
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage