

**VBMT 160408, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Revêtement	revêtu

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage