

**DCMT 11T302, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 11T302 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	GK

Type d'outils	HM
Application principale	P
Code ISO plaquette	PLAQUETTE DCMT11T302
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage