

Garant**DNMG 150604, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM

Brise-copeaux	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DN.G 150604
Type de produit	Plaquette pour tournage