

**Garant**
**DNMG 150604, Nuance: HB7140-2**


## Données de commande

N° commande	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150604 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Application principale	M
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	VS
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Type de produit	Plaquette pour tournage