


**CNMG 120404, Nuance: PDL010****Données de commande**

N° commande	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 PDL010 Nuance: PDL010

Brise-copeaux: AH

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 - 600 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Nuance	PDL010
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	AH
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm
Application principale	N
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage