

**Garant****DNMG 110408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 110408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HB7140-2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min

Condition de coupe	Fortement intermittente
Code ISO plaquette	DN.G 110408
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	VM
Tolérance	M
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage