


**Garant**
**SNMG 120404, Nuance: HB7140-2**


## Données de commande

N° commande	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120404 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,4 mm  
 Nuance: HB7140-2  
 Brise-copeaux: VM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	VM
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Nuance	HB7140-2
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage