

Garant**TNMG 160404, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Classe d'article	21G

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Revêtement	revêtu
Nuance	HB7140-2
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage