

metabo**Ponceuse à bande combinée 230 V., Type: BS200P****Données de commande**

N° commande	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Touret à meuler double pour le meulage, l'affûtage, l'ébavurage et, en cas d'utilisation d'une brosse métallique, également pour le dérouillage de l'acier et des métaux. L'éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.

· **Surfaces d'appui de pièces réglables sans outil.**

La ponceuse à bande combinée universelle avec bande abrasive et meule est idéale pour le travail du bois et du métal.

- **Grand bras de ponceuse à bande inclinable progressivement à 90° pour deux longueurs de bandes abrasives courantes.**
- **Réglage sans outil de l'inclinaison du bras de la ponceuse à bande.**
- **Raccord d'aspiration sur le bras de la ponceuse à bande, compatible avec les manchons de raccordement courants.**
- **Convient à l'utilisation de brosses circulaires en fil d'acier pour l'élimination de la rouille.**
- **Eclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.**
- **Travail flexible sur la grande surface de ponçage ou sur l'arrondi du bras de la ponceuse à bande.**
- **Raccord d'aspiration sur le bras de la ponceuse à bande, compatible avec les manchons de raccordement courants.**
- **Roue d'entraînement en caoutchouc dans le bras de ponçage à bande avec rainures pour une évacuation rapide de la chaleur.**
- **Changement rapide et sans outil des bandes abrasives après ouverture du capot.**

- **Fonctionnement silencieux et longue durée de vie des disques grâce à la bride de fixation de haute qualité.**

Livraison:

Avec meule en corindon normal 60 N, bande abrasive en tissu grain 60, pare-étincelles, support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.

Description technique

Puissance absorbée	600 W
Poids	16,9 kg
Référence fabricant	BS 200 Plus
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	2980 min ⁻¹
Longueur câble	1,8 m
Longueur bande abrasive	1000 mm
Longueur bande abrasive	1020 mm
Largeur bande abrasive	50 mm
Ø meule D	200 mm
Ø alésage meule H	32 mm
Largeur meule T	25 mm
Puissance nominale	230 V
Type de produit	Ponceuses à bande