


Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Code ISO plaque	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaque pour tournage