

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Classe d'article	21G

## Description

VNMG 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage