

Garant**TNMG 160408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Classe d'article	21G

Description

TNMG 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Code ISO plaquette	TNMG 160408
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage