

**Garant****WNMG 060404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 252062 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315407   |
| Classe d'article | 21G             |

## Description technique

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Revêtement                                    | revêtu                  |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                  |
| Brise-copeaux                                 | VM                      |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,5 mm/tr         |
| Nuance  | HB7140-2                |
| Nombre de changements/dents                   | 6                       |
| Code ISO plaquette                            | WNMG 060404             |
| Condition de coupe                            | Fortement intermittente |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 200 m/min          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 4 mm              |
| Tolérance                                     | M                       |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Application principale      | M                       |
| Type d'outils               | HM                      |
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |