

**metabo****Meuleuses d'angle, Type: WEPBA19125****Données de commande**

N° commande	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. Convient à un usage industriel avec puissance de 1 900 watts et technologie M-Brush (**balais ne nécessitant pas d'entretien** avec une durée de vie 3 fois plus longue **pour toute la durée de vie de la machine**).

- **Autobalancer intégré pour une réduction des vibrations dans la main et le bras allant jusqu'à 50%, une plus longue durée de vie de la machine et une durée de vie des disques abrasifs jusqu'à deux fois plus longue.**
- **Interrupteur Paddle ergonomique avec fonction homme mort.**
- **Système de freinage ultra-rapide pour une protection maximale de l'utilisateur: le frein de disque mécanique breveté immobilise le disque en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant.**
- **Œillet en acier pour sécurisation en cas de travaux en hauteur.**
- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.**
- **Vitesse constante en charge.**
- **Plus longue durée de vie, puissance d'entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu'à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.**

- **Changement de disque rapide et sans outil d'une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorcion.**
- **Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).**

**Livraison:**

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

## Description technique

Raccord fileté	M14
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	WEPBA 19-125 Q DS
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Démarrage en douceur	oui
Poids	2,7 kg
Particularité	Système à changement rapide
Puissance absorbée	1900 W
Ø disque max.	125 mm
Arrêt kickback	oui
Longueur câble	4 m
Vitesse de rotation à vide	11000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle