

metabo**Perceuse-visseuse sans fil sans batterie, Type: BSLTBL**

Données de commande

N° commande	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.**
- **Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.**
- **Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts, se fixant à droite ou à gauche.**
- **Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu'une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.**

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Poids sans batterie	1,2 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries incluses	0
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Utilisation type	Strong
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2100 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Couple max. dur	75 Nm
Poids, batterie comprise	1,6 kg
Couple max. doux	34 Nm
Emballage	Metabox
Type de moteur	sans balais
Référence fabricant	BS 18 LT BL
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V

USP2

Moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55