

Garant**CCMT 120408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Classe d'article	21G

Description

CCMT 120408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM

Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nuance	HB7140-2
Application principale	M
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage