

Garant**CC. T 09T302, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T302 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm

Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,2 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT09T302
Nuance	HB7140-2
Brise-copeaux	VM
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage