

Garant**DC.T 070204, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Classe d'article	21G

Description

DC.T 070204 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition

Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7140-2
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT070204-
Type de produit	Plaquette pour tournage