


**Garant****SCMT 120404, Nuance: HB7140-2****Données de commande**

N° commande	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Classe d'article	21G

**Description**

SCMT 120404 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,4 mm  
Nuance: HB7140-2  
Brise-copeaux: VS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

**Description technique**

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M

Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage