


Garant**SCMT 09T304, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 260742 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315827 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Brise-copeaux | VS |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Revêtement | revêtu |
| Nuance | HB7140-2 |
| Code ISO plaquette | SCMT 09T304 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | HM |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |

| | |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 230 m/min |
| Application principale | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |