

Garant**SC. T 09T304, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Classe d'article	21G

Description

SC. T 09T304 HB7140-2 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente

Brise-copeaux	VM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Type de produit	Plaquette pour tournage