

Garant**Disque de nettoyage (A), Ø disque: 125mm****Données de commande**

N° commande	566758 125
GTIN	4067263046882
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération.

Structure du nylon fine, dense et extrêmement résistante présentant une **souplesse** et une capacité d'abrasion élevées.

Utilisation:

Pour le nettoyage et l'ébavurage **avec un état de surface fin.**

Avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d'angle.

Description technique

Degré de dureté	doux
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Degré de finesse	moyen
Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	Plate
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		