

Garant**TCMT 110202, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110202 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	TCMT 110202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Revêtement	revêtu

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage