

Garant**VBMT 160408, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160408 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	VBMT160408
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	HM
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage