

Garant**VBMT 160402, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160402 HB7140-2 Nuance: HB7140-2
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 230 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	VBMT160402
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	VS

Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 m/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7140-2
Type de produit	Plaquette pour tournage