

Garant**VB. T 160404, Nuance: HB7140-2**

Données de commande

N° commande	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Classe d'article	21G

Description

VB. T 160404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HB7140-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Condition de coupe	Fortement intermittente
Code ISO plaquette	VBMT160404
Type d'outils	HM
Application principale	M
Brise-copeaux	VM
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage