

Garant**Douilles de réduction GARANT Master Mute Master Mute, Ø de queue DS / Ø de serrage D1: 40/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319431 40/16 |
| GTIN | 4067263211617 |
| Classe d'article | 31V |

Description**Exécution:**

Convient pour tous types de porte-outils pour barres d'alésage. Idéal en combinaison avec les barres d'alésage anti-vibratoires, par ex. GARANT Master Mute; également avantageux en cas d'utilisation d'autres barres d'alésage (par ex. barres d'alésage en carbure).

Avantage(s):

Grâce à la variante fendue, la douille de réduction enserre complètement la barre d'alésage, c'est-à-dire que les vibrations sont réduites. Alignement simple et rapide de la barre d'alésage possible au moyen d'une bille ou d'une vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø D | 44 mm |
| Ø serrage D ₁ | 16 mm |
| Longueur totale L | 70 mm |
| l ₂ | 5 mm |
| Ø queue D _s | 40 mm |
| Type de produit | Douille de réduction |

Vibration

amorti