

**Garant****VC.T 160404, Nuance: HB7140-2**

## Données de commande

N° commande	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Classe d'article	21G

## Description

VC.T 160404 HB7140-2 Nuance: HB7140-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 230 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 m/min
Type d'outils	HM

Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7140-2
Tolérance	M
Code ISO plaquette	VC.T 160404
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage