


**Garant**
**ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Type: ALU**


## Données de commande

N° commande	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

Rayon d'angle: 3 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 - 0,25 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,1 - 0,25 mm
Rayon d'angle	3 mm
Code ISO plaquette	ZDHT 150530FR-F10
Nuance	HU7705
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	2000 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	900 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		