

**Garant**
**Outil de marquage, Queue Ø d: 20mm**

**Données de commande**

N° commande	358725 20
GTIN	4067263550662
Classe d'article	31E

**Description**
**Exécution:**

Boîtier en acier à outils avec queue Weldon.

**Avantage(s):**

Compression de la surface, évitant ainsi d'affaiblir ou d'altérer le matériau. La vitesse de marquage correspond à l'avance maximale. Grande résistance à l'usure pour une plus longue durée de vie de l'aiguille. Convient pour le marquage de surfaces rondes. Utilisation possible sur tour. Sécurité de processus garantie. **Changement d'aiguille plus rapide** grâce à la facilité d'extraction. Compensation d'inégalités sur les pièces jusqu'à 7 mm (selon le modèle). Nettoyage de la surface des pièces par des canaux d'air comprimé avec différents angles d'attaque max. 10 bar. Réglage de la largeur de marquage par réglage de la force d'appui, pas besoin de différents rayons d'aiguilles! Résistance à l'usure élevée de la pointe de marquage grâce à la **bille roulante**. Ne produit pas de bavures.

**Utilisation:**

Pour le marquage de différents matériaux comme l'aluminium, le titane, l'acier, le bronze, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc. Une pointe d'aiguille plus fine permet la gravure sur des surfaces présentant une dureté jusqu'à 57 HRC.

**Livraison:**

Avec 1 pointe de marquage 358729.

**Description technique**

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Queue Ø d	20 mm
Type de produit	Outils d'étiquetage

---

## Accessoires

Pointe de marquage Rayon 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------------	------------