



## Mandrin de taraudage, synchrone ER, BT 40, pour taille de pinces de serrage ER: 16



### Données de commande

N° commande	338193 16
GTIN	4067263558965
Classe d'article	32P

### Description

#### Exécution:

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

#### Utilisation:

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

#### Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Tirettes 308760 – 308806.

#### Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

### Description technique

Capacité de taraudage	M4 – M12
Ø ext. D	34 mm
Compensation pression	0,5 mm
Compensation extension	0,5 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	28 mm

Longueur de col cote A	85 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Forme	AD
Type de produit	Mandrins de taraudage