

**HOLEX****Lames de scies circulaires grossier, non revêtu, Ø×épaisseur: 370X3/Gmm**

## Données de commande

N° commande	177455 370X3/G
GTIN	4067263212218
Classe d'article	12T

## Description

### Exécution:

Exécution de précision et haute qualité pour un prix avantageux. La **surface vaporisée** protège contre les micro-soudures.

### Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).

**Pas t:** (forme de dent).

- **4 mm (BW) – Pour profilés et tubes de 1,0 – 1,5 mm d'épaisseur.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 – 20 mm d'épaisseur ou de section.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.**

### Remarque(s):

- **Pour les aciers inoxydables (par ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir détails dans notre manuel d'usinage, 110020).**
- **Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.**

**Produit succédant à 177450.**

## Description technique

Ø alésage d'entraînement	15; 14 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif	80; 85 mm
Ø	370 mm
Nombre d'alésages d'entraînement	4; 4
Nombre de dents Z	100
Ø alésage	50 mm
Pas t	12 mm
Convient pour machine	Kaltenbach
Epaisseur	3 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Type de produit	Lames de scies circulaires

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	800 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	600 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	37 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	20 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	27 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	400 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

