



Unité de perçage sans fil, Type: 71700361



Données de commande

N° commande	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Petite unité de perçage magnétique sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec moteur EC sans charbons. Fonctionnalité maximale pour travail mobile sur chantier.

- **Pour des performances maximales, il est recommandé d'utiliser une batterie ProCore AMPShare de 18 V.**
- **Rotation droite/gauche.**
- **Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.**
- **Flexibilité lors de tous les travaux de perçage mobiles, tels que carottage, perçage hélicoïdal, taraudage, fraisage et alésage.**
- **Concept de commande simple et compréhensible dans le champ de vision de l'utilisateur.**

Livraison:

AKBU 35 PMQ Select **sans batterie, mais avec** pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, éjecteur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073856 – 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – 073867.

Description technique

Largeur base magnétique	70 mm
Vitesse de rotation max.	130 - 520 min ⁻¹
Poids	12,2 kg
Ø alésage max.	18 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Course de travail	135 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	18 mm
Forme du porte-outils	QuickIN / MK2
Longueur base magnétique	195 mm
Prof. perçage	Fraise à carotter dans l'acier max. 50 mm
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	AKBU 35 PMQ AS
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Hauteur	450 mm
Ø fraisage max.	30 mm
Nombre de batteries incluses	0
Ø taraudage max. dans l'acier	M14
Emballage	Mallette de transport
ID fabricant	71700361
Type de produit	Perceuse