



Meuleuses d'angle Batterie, Type: 71220161



Données de commande

N° commande	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V AMPShare puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage. Double productivité - jusqu'à 50% de coupes en plus par rapport au système précédent grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batterie puissant ProCORE. Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Le moteur est ainsi protégé des poussières céramiques et minérales agressives. Des ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal, y compris la surveillance de la température.

· **Présélection électronique de la vitesse de rotation.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, L-BOXX.

Remarque(s):

Kit de base adapté, voir codes art. 073863 – 073867.

Description technique

Plage de vitesses de rotation	2500 - 8500 min ⁻¹
Prof. de tronçonnage max.	25 mm
Ø disque max.	115 mm

Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	CCG 18-115-10AS
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	2,7 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Meuleuses d'angle