



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 12 V, Type: M12UCL



Données de commande

N° commande	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité Lampe de travail et de montage à LED.

- **Avec articulation pivotante, réglable à 300° à l'horizontale et à 180° à la verticale.**
- **Base magnétique et grand plateau magnétique.**

Adapté(s) pour:

Batteries 12 V MB12 Milwaukee.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Flux lumineux	1200 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux niveau 2	800 lm
Référence fabricant	M12 UCL
Nombre de batteries incluses	0
Tension de la batterie	12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Ampoule	Module de LED

Flux lumineux niveau 3	600 lm
Attribut des noms de produit	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Type de produit	Lampes de travail