

# Fraise grande avance 7792VX avec alésage, pour plaquettes XD.., Ø D / nombre de dents Z: 40/3mm



### Données de commande

N° commande	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Classe d'article	28R

# **Description**

#### **Description:**

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

## **Description technique**

$\emptyset$ D <sub>3</sub>	25 mm
Ø fixation	16 mm
Plaquette adaptée	XD 0904
Taille de plaquette	09
Longueur totale L <sub>tot</sub>	32 mm



Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Vis pour plaquette	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\emptyset$ $D_{min}$	65 mm
Perçage par interpolation $\emptyset$ $D_{max}$	78 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\scriptscriptstyle max}$	24,3 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\text{max}}$	0,59 degré
Angle d'attaque κ	13 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD10)

# **Accessoires**

Vis de serrage 229918